


Garant**Pastilha de fresagem 60°, HB7720, Passo: 2mm****Dados do pedido**

Número do pedido	2175102
GTIN	4045197217585
Classe de artigo	21C

Descrição**Nota:**

Pastilhas de 55° a pedido.

Descrição técnica

para rosca \geq	M30x2
Espessura da placa E	4 mm
Profundidade t	1,159 mm
Geometria da placa	Perfil inteiro
\varnothing exterior D	23 mm
Número de sulcos de aparas	3
Passo de rosca	2 mm
Aplicação	Interior
Tipo	HB7720
Óleo de corte	HM

Tipo de rosca	MF
Tipo de rosca	M
Tipo de rosca	M-LH
Tipo de rosca	MF-LH
Ângulo do flanco	60 grau
Tipo	01
Número de arestas de corte Z	3
Sentido de corte	direita e esquerda
Tipo de produto	Inserto de corte para fresagem circular

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
Aço < 65 HRC	condicionalmente adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		

máximo a molhado	adequado
seco	condicionalmente adequado