

## Fresa de roscar de pastilhas reversíveis, Haste Weldon, Ø efetivo DW/ projeção L1: 11,5/20mm



### Dados do pedido

Número do pedido	218000 11,5/20
GTIN	4045197411815
Classe de artigo	21R

### Descrição

#### Utilização:

- Para rosca cilíndrica interior e exterior; outras pastilhas reversíveis e ferramentas de suporte a pedido.
- Para roscas de furos passantes e furos cegos.
- De uso universal em roscas à esquerda e à direita.
- Sem problemas com aparas, uma vez que apenas são produzidas aparas curtas.
- Pressão de corte reduzida.

### Descrição técnica

Ø haste D <sub>s</sub>	20 mm
Parafuso de aperto	219923
Tamanho da placa	11
Ø efetivo D	11,5 mm
Projeção L <sub>1</sub>	20 mm
Número de arestas de corte Z	1
Número de sulcos de aparas	1
Comprimento total L	85 mm
Modelo da haste	Haste Weldon
Utilização com tipo de perfuração	Furo cego

Utilização com tipo de perfuração	Furo de passagem
Sentido de corte	esquerda e direita
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de roscar

---

## Acessórios

Parafuso tensor	219923
-----------------	--------