

BDMT 11T302 ER-JS, CA6535, Tipo: S**Dados do pedido**

Número do pedido	227361 S
GTIN	4960664686186
Classe de artigo	25A

Descrição**Instrução:**

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3 \times D$. 90° exatos até $a_p = 5,5$ mm.

Descrição técnica

Avanço f_z por dente	0,06 – 0,1 mm
Tipo	S
Raio do canto	0,2 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	BDMT 11T302 ER-JS
Tipo	CA6535
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		