


Garant

**Pastilha reversível de fresagem de roscas para rosca interior 60°, HB7720,
Passo: 1,5mm**

**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 218009 1,5 |
| GTIN | 4045197412102 |
| Classe de artigo | 21D |

Descrição**Versão:**

Pastilha reversível estável. **De utilização dupla.**

- **Ampla gama de aplicações graças à geometria universal de quebra-aperas.**
- **Alta precisão de repetição.**

Utilização:

Para rosca interior métrica conforme DIN/ISO (DIN 13) Classe de tolerância 6H.

Descrição técnica

| | |
|------------------------------|----------|
| Utilização interior/exterior | Interior |
| Perfil inteiro | sim |
| Passo de rosca | 1,5 mm |
| Número de arestas de corte Z | 17 |
| Tipo | HB7720 |
| Óleo de corte | HM |
| Tipo de rosca | M |
| Tipo de rosca | MF |

| | |
|--|--------------------------------|
| Tipo de rosca | M-LH |
| Tipo de rosca | MF-LH |
| Ângulo do flanco | 60 grau |
| Tamanho da placa | 27 mm |
| Avanço f_z em aço < 1100 N/mm ² | 0,1 mm |
| Avanço f_z em INOX < 900 N/mm ² | 0,05 mm |
| Sentido de corte | direita e esquerda |
| Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V_c | Código ISO |
|------------------------------|---------------------------|-------|------------|
| Plásticos alumínio | condicionalmente adequado | | |
| Alumínio (apara curta) | adequado | | |
| Alumínio > 10% Si | adequado | | |
| Aço < 500 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 750 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 900 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 1100 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 1400 N/mm ² | condicionalmente adequado | | |
| INOX < 900 N/mm ² | condicionalmente adequado | | |
| INOX > 900 N/mm ² | condicionalmente adequado | | |
| GG(G) | condicionalmente adequado | | |
| CuZn | adequado | | |
| Uni | adequado | | |
| máximo a molhado | adequado | | |