


Pastilha reversível de fresagem de roscas para rosca interior e exterior 55°, HB7720, Passos por polegada: 19



Dados do pedido

Número do pedido	218020 19
GTIN	4045197412324
Classe de artigo	21D

Descrição

Modelo:

Pastilha reversível estável. **De utilização dupla.**

- **Ampla gama de aplicações graças à geometria universal de quebra-aperas.**
- **Alta precisão de repetição.**

Utilização:

Para rosca interior e exterior de 55° conforme a norma B.S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982.
Classe de tolerância Medium Class A.

Descrição técnica

Utilização interior/exterior	Exterior
Utilização interior/exterior	Interior
Passos por polegada	19
Passo de rosca	1,336 mm
Número de arestas de corte Z	7
Tipo	HB7720
Óleo de corte	HM
Tipo de rosca	BSW

Tipo de rosca	G-LH
Tipo de rosca	BSP-LH
Tipo de rosca	BSW-LH
Tipo de rosca	G
Tipo de rosca	BSP
Ângulo do flanco	55 grau
Tamanho da placa	11 mm
Avanço f_z em aço < 1100 N/mm ²	0,1 mm
Avanço f_z em INOX < 900 N/mm ²	0,05 mm
Sentido de corte	direita e esquerda
Tipo de produto	Inserto de corte para fresagem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		

