

Fresa de roscar de pastilhas reversíveis, Haste Weldon, Ø efetivo DW/ projeção L1: 30/52mm



Dados do pedido

Número do pedido	218000 30/52
GTIN	4045197411853
Classe de artigo	21R

Descrição

Utilização:

- Para rosca cilíndrica interior e exterior; outras pastilhas reversíveis e ferramentas de suporte a pedido.
- Para roscas de furos passantes e furos cegos.
- De uso universal em roscas à esquerda e à direita.
- Sem problemas com aparas, uma vez que apenas são produzidas aparas curtas.
- Pressão de corte reduzida.

Instrução:

Versão com dupla superfície de aperto HB.

Descrição técnica

Ø efetivo D	30 mm
Tamanho da placa	27
Ø haste D _s	25 mm
Projeção L ₁	52 mm
Parafuso de aperto	219925
Número de arestas de corte Z	1
Número de sulcos de aparas	1
Comprimento total L	110 mm
Modelo da haste	Haste Weldon

Utilização com tipo de perfuração	Furo cego
Utilização com tipo de perfuração	Furo de passagem
Sentido de corte	esquerda e direita
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de roscar

Acessórios

Parafuso tensor	219925
-----------------	--------