

Fresa de roscar de alto rendimento, Haste Weldon, Ø efetivo D/projeção L1: 11,7/25,5mm



Dados do pedido

Número do pedido	218050 11,7/25,5
GTIN	4045197645524
Classe de artigo	21R

Descrição

Modelo:

Fresas de roscar HPC para tempos de processamento reduzidos.

Utilização:

De uso universal **em roscas exteriores e interiores direitas e esquerdas**. Para **processamento de furos passantes e furos cegos**.

Instrução:

Fresa n.º 218050 tam. 17/26 e 17/36 adequada para passos até 2,5 mm inclusive.

Fresa n.º 218050 tam. 30/65 adequada até passos < 5.

Descrição técnica

Ø haste D _s	12 mm
Parafuso de fixação	219859
Ø efetivo D	11,7 mm
Comprimento total L _{tot.}	73,5 mm
Projeção L ₁	25,5 mm
Tamanho da placa	19
Número de arestas de corte Z	1
Número de sulcos de aparas	1
Modelo da haste	Haste Weldon
Utilização com tipo de perfuração	Furo cego

Utilização com tipo de perfuração	Furo de passagem
Sentido de corte	esquerda e direita
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de roscar

Acessórios

Parafuso tensor	219859
-----------------	--------