

**Alojamento de ferramentas Forma C1 axial, direita, Ø da haste d1: 30mm****Dados do pedido**

Número do pedido	319107 30
GTIN	4067263224464
Classe de artigo	32V

Descrição**Modelo:**

- HCR endurecido 58 ± 2 .
- Todas as áreas funcionais retificadas.
- Com bicos de pulverização esféricos.

Utilização:

Para ranhuração plana.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrição técnica

h_1	20 mm
b_1	70 mm
h_6	38 mm
h_2	29 mm
b_2	35 mm
l_1	70 mm
Código de cor da haste VDI	VDI 30

Largura da haste b_3	17 mm
h_5	28 mm
\varnothing da haste d_1	30 mm
Forma	C
Tipo de produto	Alojamento de ferramentas VDI