

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	319006 30
GTIN	4067263201779
Classe de artigo	31V

## Descrição

**Modelo:**

- HCR endurecido  $58 \pm 2$ .
- Todas as áreas funcionais retificadas.
- Com bicos de pulverização esféricos.

**Utilização:**

Principalmente para processamento exterior.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Descrição técnica

$b_2$	35 mm
Código de cor da haste VDI	VDI 30
$\varnothing$ da haste $d_1$	30 mm
$l_1$	22 mm
$l_2$	40 mm
$h_6$	38 mm
$h_1$	20 mm

b <sub>1</sub>	70 mm
h <sub>5</sub>	32,5 mm
Forma	B
Tipo de produto	Alojamento de ferramentas VDI