

Garant


Dados do pedido

Número do pedido	319016 50
GTIN	4067263237549
Classe de artigo	31V

Descrição

Modelo:

- HCR endurecido 58 ±2.
- Todas as áreas funcionais retificadas.
- Com bicos de pulverização esféricos.

Utilização:

Principalmente para processamento exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrição técnica

h_6	60 mm
l_1	30 mm
h_5	35 mm
b_1	100 mm
b_2	50 mm
Ø da haste d_1	50 mm
h_1	25 mm

Código de cor da haste VDI	VDI 50
l ₂	55 mm
Forma	B
Tipo de produto	Alojamento de ferramentas VDI