

**HOLEX****Alojamento de ferramentas Forma C3 axial, direita, Ø da haste d1: 16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	319127 16
GTIN	4067263237457
Classe de artigo	32V

**Descrição****Modelo:**

- HCR endurecido 58 ±2.
- Todas as áreas funcionais retificadas.
- Com bicos de pulverização esféricos.

**Utilização:**

Para ranhuração plana.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Descrição técnica**

b <sub>2</sub>	24 mm
h <sub>1</sub>	12 mm
h <sub>5</sub>	20 mm
Ø da haste d <sub>1</sub>	16 mm
b <sub>1</sub>	43 mm
Largura da haste b <sub>3</sub>	13 mm
h <sub>6</sub>	22 mm

Código de cor da haste VDI	VDI 16
$l_1$	44 mm
$h_2$	17 mm
Forma	C
Tipo de produto	Alojamento de ferramentas VDI