

**Garant**


## Dados do pedido

Número do pedido	319016 25
GTIN	4067263237518
Classe de artigo	31V

## Descrição

### Modelo:

- HCR endurecido 58 ±2.
- Todas as áreas funcionais retificadas.
- Com bicos de pulverização esféricos.

### Utilização:

Principalmente para processamento exterior.

### Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Descrição técnica

$l_2$	30 mm
$b_2$	30 mm
Ø da haste $d_1$	25 mm
Código de cor da haste VDI	VDI 25
$l_1$	16 mm
$h_6$	30 mm
$h_1$	16 mm

b <sub>1</sub>	55 mm
h <sub>5</sub>	27 mm
Forma	B
Tipo de produto	Alojamento de ferramentas VDI