

Garant


Dados do pedido

Número do pedido	319026 50
GTIN	4067263237594
Classe de artigo	31V

Descrição

Modelo:

- HCR endurecido 58 ± 2 .
- Todas as áreas funcionais retificadas.
- Com bicos de pulverização esféricos.

Utilização:

Principalmente para processamento exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrição técnica

b_1	100 mm
Código de cor da haste VDI	VDI 50
\varnothing da haste d_1	50 mm
l_2	55 mm
h_5	35 mm
l_1	30 mm
h_1	25 mm
h_6	60 mm

b ₂	50 mm
Forma	B
Tipo de produto	Alojamento de ferramentas VDI