

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	319016 40
GTIN	4067263237532
Classe de artigo	31V

## Descrição

**Modelo:**

- HCR endurecido 58 ±2.
- Todas as áreas funcionais retificadas.
- Com bicos de pulverização esféricos.

**Utilização:**

Principalmente para processamento exterior.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Descrição técnica

$h_5$	34,5 mm
$h_6$	48 mm
Ø da haste $d_1$	40 mm
$b_1$	85 mm
$h_1$	25 mm
$l_2$	44 mm
Código de cor da haste VDI	VDI 40

$l_1$	22 mm
$b_2$	42,5 mm
Forma	B
Tipo de produto	Alojamento de ferramentas VDI