

Garant


Dados do pedido

Número do pedido	319046 30
GTIN	4067263237754
Classe de artigo	31V

Descrição

Modelo:

- HCR endurecido 58 ± 2 .
- Todas as áreas funcionais retificadas.
- Com bicos de pulverização esféricos.

GARANT Eco – Para utilização com suportes de aperto rotativos normais, suportes de sangrar rotativos de sistema GARANT Eco n.º 273830 – 273891 e suporte de base para recorte GARANT Eco n.º 273651.

Utilização:

Principalmente para processamento exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrição técnica

Código de cor da haste VDI	VDI 30
h_5	36 mm
l_1	22 mm
l_2	40 mm
b_2	65 mm

b ₁	100 mm
Ø da haste d ₁	30 mm
h ₁	20 mm
h ₆	38 mm
Forma	B
Tipo de produto	Alojamento de ferramentas VDI