

**Garant**


## Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 319076 30     |
| GTIN             | 4067263237914 |
| Classe de artigo | 31V           |

## Descrição

### Modelo:

- HCR endurecido  $58 \pm 2$ .
- Todas as áreas funcionais retificadas.
- Com bicos de pulverização esféricos.

### Utilização:

Principalmente para processamento exterior.

### Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Descrição técnica

|       |        |
|-------|--------|
| $b_2$ | 65 mm  |
| $l_2$ | 40 mm  |
| $l_1$ | 22 mm  |
| $b_1$ | 100 mm |
| $h_5$ | 38 mm  |
| $h_6$ | 38 mm  |
| $h_1$ | 20 mm  |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Código de cor da haste VDI | VDI 30                        |
| Ø da haste d <sub>1</sub>  | 30 mm                         |
| Forma                      | B                             |
| Tipo de produto            | Alojamento de ferramentas VDI |