

Garant


Dados do pedido

Número do pedido	319066 30
GTIN	4067263237792
Classe de artigo	31V

Descrição

Modelo:

- HCR endurecido 58 ± 2 .
- Todas as áreas funcionais retificadas.
- Com bicos de pulverização esféricos.

Utilização:

Principalmente para processamento exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrição técnica

l_1	22 mm
l_2	40 mm
h_6	38 mm
Ø da haste d_1	30 mm
h_1	20 mm
Código de cor da haste VDI	VDI 30
h_5	38 mm

b ₂	65 mm
b ₁	100 mm
Forma	B
Tipo de produto	Alojamento de ferramentas VDI