

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	319076 40
GTIN	4067263237921
Classe de artigo	31V

Descrição

Modelo:

- HCR endurecido 58 ± 2 .
- Todas as áreas funcionais retificadas.
- Com bicos de pulverização esféricos.

Utilização:

Principalmente para processamento exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrição técnica

h_6	48 mm
Código de cor da haste VDI	VDI 40
h_1	25 mm
l_2	44 mm
h_5	42,5 mm
Ø da haste d_1	40 mm
b_2	75,5 mm

b ₁	118 mm
l ₁	22 mm
Forma	B
Tipo de produto	Alojamento de ferramentas VDI