

Garant


Dados do pedido

Número do pedido	319116 40
GTIN	4067263238010
Classe de artigo	31V

Descrição

Modelo:

- HCR endurecido 58 ± 2 .
- Todas as áreas funcionais retificadas.
- Com bicos de pulverização esféricos.

GARANT Eco – Para utilização com suportes de aperto rotativos normais, suportes de sangrar rotativos de sistema GARANT Eco n.º 273830 – 273891 e suporte de base para recorte GARANT Eco n.º 273651.

Utilização:

Para ranhuragem plana.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrição técnica

b_2	42,5 mm
h_2	34 mm
h_5	32,5 mm
l_1	85 mm
Código de cor da haste VDI	VDI 40
b_1	85 mm

h ₁	25 mm
Ø da haste d ₁	40 mm
Largura da haste b ₃	20,5 mm
h ₆	48 mm
Forma	C
Tipo de produto	Alojamento de ferramentas VDI