

**Garant**


## Dados do pedido

Número do pedido	319116 50
GTIN	4067263238027
Classe de artigo	31V

## Descrição

### Modelo:

- HCR endurecido  $58 \pm 2$ .
- Todas as áreas funcionais retificadas.
- Com bicos de pulverização esféricos.

**GARANT Eco** – Para utilização com suportes de aperto rotativos normais, suportes de sangrar rotativos de sistema GARANT Eco n.º 273830 – 273891 e suporte de base para recorte GARANT Eco n.º 273651.

### Utilização:

Para ranhuração plana.

### Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Descrição técnica

$b_2$	50 mm
$h_5$	50 mm
$h_2$	41 mm
Ø da haste $d_1$	50 mm
$l_1$	100 mm
$b_1$	100 mm

h <sub>1</sub>	25 mm
Largura da haste b <sub>3</sub>	26 mm
Código de cor da haste VDI	VDI 50
h <sub>6</sub>	60 mm
Forma	C
Tipo de produto	Alojamento de ferramentas VDI