

Garant


Dados do pedido

Número do pedido	319136 40
GTIN	4067263238119
Classe de artigo	31V

Descrição

Modelo:

- HCR endurecido 58 ± 2 .
- Todas as áreas funcionais retificadas.
- Com bicos de pulverização esféricos.

GARANT Eco – Para utilização com suportes de aperto rotativos normais, suportes de sangrar rotativos de sistema GARANT Eco n.º 273830 – 273891 e suporte de base para recorte GARANT Eco n.º 273651.

Utilização:

Para ranhuração plana.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrição técnica

\varnothing da haste d_1	40 mm
b_2	42,5 mm
h_6	48 mm
b_1	85 mm
Largura da haste b_3	20,5 mm
h_5	32,5 mm

Código de cor da haste VDI	VDI 40
h_1	25 mm
h_2	34 mm
l_1	85 mm
Forma	C
Tipo de produto	Alojamento de ferramentas VDI