



Suporte de ferramentas VDI GARANT Master Eco Forma C4 axial, esquerda, Ø da haste d1: 30



Dados do pedido

Número do pedido	319136 30
GTIN	4067263238102
Classe de artigo	31V

Descrição

Versão:

- HCR endurecido 58 ± 2 .
- Todas as áreas funcionais retificadas.
- Com bicos de pulverização esféricos.

GARANT Eco – Para utilização com suportes de aperto rotativos normais, suportes de sangrar rotativos de sistema GARANT Eco n.º 273830 – 273891 e suporte de base para recorte GARANT Eco n.º 273651.

Utilização:

Para ranhuragem plana.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, folha 2.

Descrição técnica

Largura da haste b ₃	17 mm
h ₂	29 mm
b ₂	35 mm
h ₁	20 mm

Ficha de dados

l_1	70 mm
h_5	28 mm
h_6	38 mm
b_1	70 mm
\emptyset da haste d_1	30 mm
Código de cor da haste VDI	VDI 30
Forma	C
Tipo de produto	Alojamento de ferramentas VDI