

Ficha de dados

Garant

Suporte de ferramentas VDI GARANT Master Eco Forma C4 axial, esquerda, Ø da haste d1: 20



Dados do pedido

Número do pedido	319136 20
GTIN	4067263238089
Classe de artigo	31V

Descrição

Versão:

- HCR endurecido 58 ±2.
- Todas as áreas funcionais retificadas.
- Com bicos de pulverização esféricos.

GARANT Eco – Para utilização com suportes de aperto rotativos normais, suportes de sangrar rotativos de sistema GARANT Eco n.º 273830 – 273891 e suporte de base para recorte GARANT Eco n.º 273651.

Utilização:

Para ranhuragem plana.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, folha 2.

Descrição técnica

Ø da haste d ₁	20 mm
h ₂	22 mm
Largura da haste b ₃	13 mm
Código de cor da haste VDI	VDI 20

Ficha de dados

h_6	30 mm
b_1	52 mm
b_2	27 mm
h_1	16 mm
l_1	55 mm
h_5	25 mm
Forma	C
Tipo de produto	Alojamento de ferramentas VDI