

Ficha de dados



Medidor rápido de espessura digital, Faixa de medição: 0-12,5



Dados do pedido

Número do pedido	438191 0-12,5
GTIN	4031452200546
Classe de artigo	46C

Descrição

Versão:

Medidor rápido de espessura digital com botão de elevação (força de medição independente do utilizador), moldura de construção leve, pintado. Superfícies de medição temperadas e retificadas.

Os dados podem ser transferidos via RS 232 ou USB usando um cabo de transferência de dados (não incluído no volume de fornecimento).

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Descrição técnica

Alimentação de energia	A pilhas
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Alcance	50 mm
Número de pilhas incluídas	1
Tipo de pilha	Pilha botão

Ficha de dados

Ø da área de medição	10 mm
Faixa de medição	0 - 12,5 mm
Leitura	0,001 mm
Interface	Interface USB
Interface	Interface RS232C
embalagem	caixa estável
Desvio de medição E MPE (gama de medição)	0,004 mm
Norma	Norma de fábrica
Modelo da área de medição	temperado e retificado
Tecnologia de medição	digital
Calibração	C6
Tipo de produto	Medidor de espessura rápido

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/438191-0-12,5>