



Dados do pedido

Número do pedido	081196 6
GTIN	4007123677559
Classe de artigo	08B

Descrição

Modelo:

Régua de tomadas Office-Line em alumínio com função de carregamento USB. Com 4 tomadas de secretária e 2 tomadas de carregamento USB. Tomadas com contacto de proteção dispostas a **45°**, **também para fichas angulares**. Para a fácil ligação de aparelhos diretamente na secretária.

Função:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de $\varnothing < 12$ mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.

Instrução:

Tomadas adaptadoras com contacto de proteção 250V/16A para ligar fichas com contacto de proteção a sistemas de fichas europeus diferentes podem ser encontradas na loja online com o n.º 081172 e 081174.

Descrição técnica

Alimentação de energia	A energia elétrica
Número de tomadas 230 V/16 A	6
Tipo de proteção IP	IP 20
Interface	Interface USB
Número de tomadas	6
Comprimento da régua	390 mm
Estrutura do cabo	3G1,5
Classe do cabo	H05VV-F

Comprimento do cabo	1,8 m
Tipo de produto	Régua de tomadas