

HEDI

Dados do pedido

Número do pedido	081131 20N2
GTIN	4003644024858
Classe de artigo	08B

Descrição

Modelo:

As bobinas de cabos HEDI® representam a qualidade “Made in Germany” e uma longa vida útil. Os corpos das bobinas especificamente concebidos para o efeito garantem uma gestão otimizada dos cabos. O interruptor de paragem de rotação incorporado impede a rotação acidental da bobina. Todas as bobinas de cabos estão equipadas com disjuntores térmicos. Bobina de cabos robusta em plástico resistente a impactos com **proteção contra sobreaquecimento. Aprovado para utilização permanente ao ar livre e em salas húmidas.**

- **Conector de entrada CEE 400 V 16 A.**
- **1× tomada de saída CEE 400 V 16 A com tampa de fecho automático e disjuntor térmico.**
- **2× tomadas Schuko padrão de 250 V com tampas de fecho automático.**
- **Inclinação de 7 graus para maior distância ao solo e transporte confortável.**
- **Suporte e guia de cabos amovível para uma orientação ideal dos cabos.**
- **Ranhuras de drenagem de água.**
- **É possível a montagem fácil na parede.**

Bobina de cabos HEDI® compacta e de alta qualidade em plástico maciço com um diâmetro da bobina de 250 mm, funcionalidades ergonómicas e de segurança.

Função:

IP44: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de objetos estranhos com $\varnothing > 1 \text{ mm}$, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados.

Descrição técnica

Tipo de proteção IP	IP 44
Classe do cabo	H07RN-F
Comprimento do cabo	20 m
resistente a impactos e a salpicos de água	Categoria 2 (K2) conforme BGI
Material do cabo	Borracha de neopreno
Potência nominal desenrolado	5500 (16 A) W
Estrutura do cabo	5G2,5
Tensão nominal	400 V
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Bobina de cabos