

mato



Dados do pedido

Número do pedido	084356 20/30
GTIN	4016553462703
Classe de artigo	08H

Descrição

Modelo:

Bomba manual universal para jerricã para transporte de concentrados de lubrificante refrigerante de elevado rendimento, diluentes, solventes, anticongelante, etc. Haste do êmbolo de aço inoxidável. Adequada para jerricãs de plástico de 20-30 litros.

Indicado para:

Óleos de corte: N.º 084210 tam. 20, n.º 084220 tam. 20. Concentrado de óleo abrasivo/ lubrificante refrigerante de elevado rendimento: N.º. 084241 tam. 20, n.º 084260 tam. 20, n.º 084265 tam. 20, n.º 084270 tam. 20.

Material fornecido:

Bomba elevatória para jerricãs, mangueira de plástico de 2 m com bico, mangueira de descarga de PVC de 2 m com bico, com adaptador de ligação para jerricãs com rosca externa DIN 61.

Descrição técnica

Designação do fabricante	KLP-C 25
Potência de bombeamento por elevação	0,25 l
Tipo de produto	Bomba para barris

Acessórios

Óleo de corte de elevado rendimento, sem cloroAlpha 93
Índice 20

084210 20

Concentrado de lubrificante refrigerante de elevado
rendimento e óleo de corte para serraCBF Índice 20

084241 20

Concentrado de óleo abrasivo de elevado rendimento
Índice 20

084270 20

Óleo de corte de elevado rendimento espesso, sem
cloroDAR 50 Visco Índice 20

084220 20