

Ficha de dados



Cacifo com banco e bloqueio de segurança por torção, Número de compartimentos: 3



Dados do pedido

Número do pedido	949635 3
GTIN	4067263642893
Classe de artigo	92S

Descrição

Versão:

Cacifo com banco. Largura do compartimento de 300 mm com prateleira para chapéus soldada fixamente. O varão de roupa tem 3 ganchos móveis. Porta com perfuração quadriculada. Ripas de série de faia, com perfil de aprox. 60x30 mm, aplainadas e arredondadas em todos os lados, envernizado transparente.

Com trinco rotativo de segurança, pode ser fechado com cadeado (não incluído no volume de fornecimento).

Norma:

DIN 4547

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó**. Estrutura de banco preto acinzentado, revestido. Nenhuma pintura especial possível.

Nota:

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descrição técnica

Ficha de dados

profundidade útil por compartimento	477 mm
Largura da prateleira	298 mm
Número de compartimentos	3
Peso	58 kg
altura útil por compartimento para vestuário	1270 mm
Altura do banco	450 mm
Largura	900 mm
Profundidade do banco	315 mm
Altura	2120 mm
Profundidade da prateleira	477 mm
altura útil por prateleira para chapéus	328 mm
Profundidade	500 mm
largura útil por compartimento	240 mm
Espessura do material	0,8 mm
Ângulo de abertura da porta	110 grau
Seleção da cor	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de produto	Cacifo