



Dados do pedido

Número do pedido	081106 40N
GTIN	4007123638857
Classe de artigo	08B

Descrição

Modelo:

As bobinas de cabos estão em conformidade com as especificações da DGUV I 203-006 (anterior BGI 608).

Bobina de cabos robusta com corpo da bobina de chapa de aço, lados dianteiro e traseiro com isolamento de proteção.

Função:

IP44: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de objetos estranhos com $\varnothing > 1$ mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados.

Descrição técnica

Alimentação de energia	A energia elétrica
Comprimento do cabo	40 m
Classe do cabo	H07RN-F
Estrutura do cabo	3G1,5
resistente a impactos e a salpicos de água	Categoria 2 (K2) conforme BGI

Material do cabo	Neopreno
Número de tomadas	4
Potência nominal desenrolado	3500 (16 A) W
Sistema de diagnóstico disponível	sim
Tipo de proteção IP	IP 44
Material da caixa	Aço
Tipo de produto	Bobina de cabos