



Dados do pedido

Número do pedido	08110650B
GTIN	4007123638888
Classe de artigo	08B

Descrição

Modelo:

As bobinas de cabos estão em conformidade com as especificações da DGUV I 203-006 (anterior BGI 608).

Bobina de cabos robusta com corpo da bobina de chapa de aço, lados dianteiro e traseiro com isolamento de proteção.

Função:

IP44: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de objetos estranhos com $\varnothing > 1$ mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados.

Descrição técnica

Potência nominal desenrolado	3500 (16 A) W
Estrutura do cabo	3G1,5
Tipo de proteção IP	IP 44
Material do cabo	Poliuretano
Classe do cabo	H07BQ-F

Sistema de diagnóstico disponível	sim
resistente a impactos e a salpicos de água	Categoria 2 (K2) conforme BGI
Número de tomadas	4
Alimentação de energia	A energia elétrica
Comprimento do cabo	50 m
Material da caixa	Aço
Tipo de produto	Bobina de cabos