

**Garant**

## Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 264838 DM/8   |
| GTIN             | 4067263707912 |
| Classe de artigo | 29D           |

## Descrição

**Indicado para:**

Hastes de barra de mandrilar n.º 264930, 264934 e 264938.

**Instrução:**

É possível combinar todas as cabeças de corte intercambiáveis com todas as hastes de barra de mandrilar dentro do mesmo sistema (GL, QC, DM).

## Descrição técnica

|  |             |
|--|-------------|
| Desvio central $L_3$                         | 27 mm       |
| Comprimento total L                          | 28 mm       |
| Código ISO da cabeça de corte intercambiável | SVUCR       |
| Série  | Master Mute |
| Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$          | 49 mm       |
| Ângulo de incidência                         | 93 grau     |
| Parafuso para pastilha reversível            | 269028 49   |
| Ponto de corte/separação                     | 40 mm       |

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Sistema                               | DM              |
| Pastilha de corte reversível adequada | VC.. 1604..     |
| Tipo de inserto                       | direita         |
| Refrigeração interior                 | sim             |
| Tipo de produto                       | Cabeça de corte |