

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	264838 DM/5
GTIN	4067263707882
Classe de artigo	29D

Descrição

Indicado para:

Hastes de barra de mandrilar n.º 264930, 264934 e 264938.

Instrução:

É possível combinar todas as cabeças de corte intercambiáveis com todas as hastes de barra de mandrilar dentro do mesmo sistema (GL, QC, DM).

Descrição técnica

Sistema	DM
Ø mínimo do furo prévio D_{\min}	50 mm
Parafuso para pastilha reversível	269028 49
Ponto de corte/separação	40 mm
Comprimento total L	29 mm
Código ISO da cabeça de corte intercambiável	SCLCR
Ângulo de incidência	95 grau
Desvio central L_3	27 mm

Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 1204..
Série	Master Mute
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Cabeça de corte