

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	264838 DM/10
GTIN	4067263707936
Classe de artigo	29D

## Descrição

**Modelo:**

Para placa rotativa de roscar de tamanho 22.

**Indicado para:**

Hastes de barra de mandrilar n.º 264930, 264934 e 264938.

**Instrução:**

É possível combinar todas as cabeças de corte intercambiáveis com todas as hastes de barra de mandrilar dentro do mesmo sistema (GL, QC, DM).

## Descrição técnica

Comprimento total L	30 mm
Série	Master Mute
Ponto de corte/separação	40 mm
Pastilha de corte reversível adequada	22
Desvio central L <sub>3</sub>	25,7 mm
Sistema	DM
Parafuso para pastilha reversível	269028 51

Ø mínimo do furo prévio $D_{\text{mín.}}$	47 mm
Código ISO da cabeça de corte intercambiável	SIR
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Cabeça de corte