

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	264838 DM/7
GTIN	4067263707905
Classe de artigo	29D

## Descrição

**Indicado para:**

Hastes de barra de mandrilar n.º 264930, 264934 e 264938.

**Instrução:**

É possível combinar todas as cabeças de corte intercambiáveis com todas as hastes de barra de mandrilar dentro do mesmo sistema (GL, QC, DM).

## Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 16T3..
Ângulo de incidência	93 grau
Sistema	DM
Ponto de corte/separação	40 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$ .	50 mm
Desvio central $L_3$	32 mm
Comprimento total L	29 mm
Série	Master Mute

Parafuso para pastilha reversível	269028 50
Código ISO da cabeça de corte intercambiável	STFCR
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Cabeça de corte