

Garant**Cabeça de corte reversível GARANT Master Mute, direita, Sistema/tipo: DM/1****Dados do pedido**

Número do pedido	264838 DM/1
GTIN	4067263707844
Classe de artigo	29D

Descrição**Indicado para:**

Hastes de barra de mandrilar n.º 264930, 264934 e 264938.

Instrução:

É possível combinar todas as cabeças de corte intercambiáveis com todas as hastes de barra de mandrilar dentro do mesmo sistema (GL, QC, DM).

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Alavanca articulada	259015 18
Desvio central L ₃	27 mm
Calço	269005 13
Parafuso alavanca	259018 18
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	50 mm
Série	Master Mute

Sistema	DM
Ponto de corte/separação	40 mm
Código ISO da cabeça de corte intercambiável	PCLNR
Ângulo de incidência	95 grau
Comprimento total L	26 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Cabeça de corte