

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	264838 DM/4
GTIN	4067263707875
Classe de artigo	29D

Descrição

Indicado para:

Hastes de barra de mandrilar n.º 264930, 264934 e 264938.

Instrução:

É possível combinar todas as cabeças de corte intercambiáveis com todas as hastes de barra de mandrilar dentro do mesmo sistema (GL, QC, DM).

Descrição técnica

Sistema	DM
Série	Master Mute
Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	50 mm
Código ISO da cabeça de corte intercambiável	PWLNR
Desvio central L_3	27 mm
Parafuso alavanca	259018 18
Alavanca articulada	259015 18
Comprimento total L	33 mm

Pastilha de corte reversível adequada	WN.. 0804..
Calço	269005 16
Ângulo de incidência	95 grau
Ponto de corte/separação	40 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Cabeça de corte