

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	264839 DM/10
GTIN	4067263708032
Classe de artigo	29D

Descrição

Modelo:

Para placa rotativa de roscar de tamanho 22.

Indicado para:

Hastes de barra de mandrilar n.º 264930, 264934 e 264938.

Instrução:

É possível combinar todas as cabeças de corte intercambiáveis com todas as hastes de barra de mandrilar dentro do mesmo sistema (GL, QC, DM).

Descrição técnica

Parafuso para pastilha reversível	269028 51
Desvio central L ₃	25,7 mm
Comprimento total L	30 mm
Sistema	DM
Ponto de corte/separação	40 mm
Pastilha de corte reversível adequada	22
Série	Master Mute

Ø mínimo do furo prévio $D_{\text{mín.}}$	47 mm
Código ISO da cabeça de corte intercambiável	SIL
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Cabeça de corte