

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	264839 DM/9
GTIN	4067263708025
Classe de artigo	29D

Descrição

Modelo:

Para placa rotativa de roscar de tamanho 16.

Indicado para:

Hastes de barra de mandrilar n.º 264930, 264934 e 264938.

Instrução:

É possível combinar todas as cabeças de corte intercambiáveis com todas as hastes de barra de mandrilar dentro do mesmo sistema (GL, QC, DM).

Descrição técnica

Comprimento total L	29 mm
Sistema	DM
Ponto de corte/separação	40 mm
Pastilha de corte reversível adequada	16
Código ISO da cabeça de corte intercambiável	SIL
Desvio central L ₃	23,7 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	45 mm

Parafuso para pastilha reversível	269028 50
Série	Master Mute
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Cabeça de corte