

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	264839 DM/5
GTIN	4067263707981
Classe de artigo	29D

Descrição

Indicado para:

Hastes de barra de mandrilar n.º 264930, 264934 e 264938.

Instrução:

É possível combinar todas as cabeças de corte intercambiáveis com todas as hastes de barra de mandrilar dentro do mesmo sistema (GL, QC, DM).

Descrição técnica

Parafuso para pastilha reversível	269028 49
Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	50 mm
Código ISO da cabeça de corte intercambiável	SCLCL
Comprimento total L	29 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 1204..
Ângulo de incidência	95 grau
Sistema	DM
Ponto de corte/separação	40 mm

Desvio central L ₃	27 mm
Série	Master Mute
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Cabeça de corte