

Garant

Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 264839 DM/6 |
| GTIN | 4067263707998 |
| Classe de artigo | 29D |

Descrição

Indicado para:

Hastes de barra de mandrilar n.º 264930, 264934 e 264938.

Instrução:

É possível combinar todas as cabeças de corte intercambiáveis com todas as hastes de barra de mandrilar dentro do mesmo sistema (GL, QC, DM).

Descrição técnica

| | |
|---|-------------|
| Sistema | DM |
| Comprimento total L | 26 mm |
| Parafuso para pastilha reversível | 269028 50 |
| Ponto de corte/separação | 40 mm |
| Desvio central L ₃ | 27 mm |
| Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 11T3.. |
| Série | Master Mute |
| Ø mínimo do furo prévio D _{min.} | 50 mm |

| | |
|--|-----------------|
| Código ISO da cabeça de corte intercambiável | SDUCL |
| Ângulo de incidência | 93 grau |
| Tipo de inserto | esquerda |
| Refrigeração interior | sim |
| Tipo de produto | Cabeça de corte |