

Garant**Cabeça de corte reversível GARANT Master Mute, esquerda, Sistema/tipo: DM/1****Dados do pedido**

Número do pedido	264839 DM/1
GTIN	4067263707943
Classe de artigo	29D

Descrição**Indicado para:**

Hastes de barra de mandrilar n.º 264930, 264934 e 264938.

Instrução:

É possível combinar todas as cabeças de corte intercambiáveis com todas as hastes de barra de mandrilar dentro do mesmo sistema (GL, QC, DM).

Descrição técnica

Comprimento total L	26 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	50 mm
Desvio central L ₃	27 mm
Parafuso alavanca	259018 18
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Ângulo de incidência	95 grau

Calço	269005 13
Série	Master Mute
Sistema	DM
Alavanca articulada	259015 18
Código ISO da cabeça de corte intercambiável	PCLNL
Ponto de corte/separação	40 mm
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Cabeça de corte