

**melabo****Perfuradora, Tipo: BE650**

## Dados do pedido

Número do pedido	075070 BE650
GTIN	4061792201644
Classe de artigo	03D

## Descrição

**Modelo:****A perfuradora certa para cada diâmetro de furo.**

Cada perfuradora tem uma faixa de rotação ideal para determinados diâmetros de furo. Além disso, têm um fuso com alojamento sextavado interno para pontas de aparafusar, para o uso também sem bucha. A bucha de aperto rápido Futuro Plus garante um resultado de perfuração exato através de reaperto automático ao perfurar.

- **Perfuradora pequena e prática.**
- **Vario (V)-Elektronik para trabalhar com velocidades adequadas ao material.**
- **Roda de ajuste para pré-seleção da velocidade**
- **Funcionamento à direita/esquerda.**
- **Pega com superfície Softgrip antideslizante.**

**Material fornecido:**

Inclui bucha de aperto rápido Futuro Plus.

## Descrição técnica

Funcionamento à direita/esquerda	sim
Ø máximo da broca espiral em aço 1. <sup>a</sup> velocidade	13 mm

Consumo energético	650 W
Ø do pescoço de fixação	43 mm
Área de aperto da bucha	1,5 - 13 mm
Ø máximo da broca espiral em madeira 1. <sup>a</sup> velocidade	30 mm
n.º máximo de rotações 1. <sup>a</sup> velocidade	1500 r,p,m,
Designação do fabricante	BE 650
Peso	1,8 kg
Comprimento do cabo	2,5 m
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Perfuradora