



## Dados do pedido

Número do pedido	070107 GSR1890FCS
GTIN	4059952617428
Classe de artigo	03B

## Descrição

### Modelo:

- Berbequim aparafusador sem fio, compacto e potente, com funcionamento à direita/esquerda.
- Luz LED para iluminar a área de trabalho e indicador do nível de carga da bateria.
- Ajuste de binário de vários níveis para um aparafusamento preciso.
- Controlo eletrónico de velocidade para uma marcação e aparafusamento precisos.
- Softgrip.

Possibilidade de reequipar com módulo de **conectividade**. Flexibilidade total: com um grande número de adaptadores ajustáveis, o sistema **FlexiClick** é a solução ideal para todas as situações de trabalho.

- É adequado perfuração com percussão sem esforço em betão com Ø de até 10 mm.
- Design compacto e potente com comprimento de cabeça de apenas 136 mm e um binário duro de 64 Nm.

### Material fornecido:

Inclui L-BOXX, **sem** bateria e carregador.

### Instrução:

Para baterias sobresselentes, conjuntos básicos e carregadores adequados, ver a partir do n.º 073851 e n.º 073863 – 073867.

## Descrição técnica

Faixa de rotação 1. <sup>a</sup> velocidade	0 - 630 r,p,m,
Designação do fabricante	GSR 18V 90 FC
Design do motor	Motor sem escovas
utilização típica	Strong
Ø máximo da broca espiral em aço	13 mm
embalagem	Mala de sistema (L-Boxx)
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Bosch 18 V
Tipo de bateria	lão de lítio
binário máximo duro	64 Nm
Faixa de rotação 2. <sup>a</sup> velocidade	0 - 2100 r,p,m,
Interface	Interface Bluetooth
binário máximo suave	36 Nm
Ø máximo da broca espiral em madeira	68 mm
Número de baterias incluídas	0
Peso	1,1 kg
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Área de aperto do mandril de aperto rápido	1,5 - 13 mm
vibração máxima conforme EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Tensão da bateria	18 V
Tipo de produto	Berbequim aparafusador

## Acessórios

Bateria de iões de lítio Tipo de bateria, tensão da bateria B18

073854 B18