

bimos

Cadeira giratória industrial, espuma integral, com pés antideslizantes e anel de apoio para os pés, alta, Tipo: BLACK



Dados do pedido

Número do pedido	965252 BLACK
GTIN	4016849943893
Classe de artigo	96B

Descrição

Versão:

Assento e encosto de espuma integral macia. Muito robusta, fácil de cuidar, lavável e resistente a ácidos fracos e bases, bem como à ação mecânica. Resistente a faíscas.

Cadeira de trabalho giratória Work-Tec Ergo: Acolchoamento de conforto com encosto de formato ergonómico e acolchoado horizontal, com punhos de empurrar práticos em laranja.

Regulação de peso de 45 – 120 kg.

Com pacote de ergonomia: Tecnologia síncrona incluindo regulação de peso.

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descrição técnica

Modelo	altura do banco elevada
Profundidade do banco	470 mm
Faixa de regulação da altura do encosto	60 mm
Material do assento	Espuma integral

Ficha de dados

Largura do banco	460 mm
Série	Work-Tec Ergo
Faixa de regulação da profundidade do banco	60 mm
Material do encosto	Espuma integral
Altura do encosto	580 mm
Regulação da inclinação do banco em graus	6 grau
Capacidade de carga da cadeira	120 kg
Faixa de regulação da altura	590 - 860 mm
Tipo de produto	Cadeira de trabalho giratória