


**Fresa de canto 90° MECH17, com perfuração, Ø D / Zef: 80/6mm****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 227655 80/6   |
| GTIN             | 4960664579297 |
| Classe de artigo | 250           |

**Descrição****Modelo:**

Pastilhas de corte reversíveis entalhadas para forças de corte e vibrações reduzidas. Em comparação, são possíveis maiores larguras de corte  $a_e$  à mesma profundidade de corte  $a_p$ . A alta produtividade também é possível em máquinas menos potentes.

**Descrição técnica**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Ø do orifício de alojamento                 | 32 mm                |
| Comprimento total $L_{tot}$                 | 85 mm                |
| #profundidade máxima de corte $a_{p,máx}$ # | 59 mm                |
| Pastilha de corte reversível adequada       | BD.. 1704            |
| Código ISO da pastilha de corte reversível  | BDMT 170408          |
| Parafuso para pastilha reversível           | 229709 (T15; 3,5 Nm) |
| número de lâminas efetivo $Z_{ef}$          | 6                    |
| Ø das lâminas $D_c$                         | 80 mm                |
| Número de pastilhas de corte reversíveis    | 24                   |
| Modelo da haste                             | com perfuração       |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Ângulo de ajuste $\kappa$ | 90 grau           |
| Aplicação de fresagem     | Fresagem de canto |
| Refrigeração interior     | não               |
| Tipo de produto           | Fresa de canto    |

---

## Acessórios

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Parafuso tensor | 229709 |
|-----------------|--------|