

**Pastilha de corte reversível por torneamento DC.T 11T302, para acabamento,
Tipo: CCX****Dados do pedido**

Número do pedido	260385 CCX
GTIN	4960664911578
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Quebra-aparas	PP
Aplicação principal	P
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT11T302
Revestimento	revestido
Condição de corte	contínuo
Óleo de corte	Cermet
Tolerância	M
Tipo	CCX
Número de trocas/cortes	2
Profundidade de corte a_p	0,1 - 1 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento

Avanço f	0,05 - 0,3 mm/U
Raio do canto	0,2 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 370 m/min
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar