



Cacifo para separação a preto e branco com pés de plástico e bloqueio de segurança por torção, Número de compartimentos: 4



Dados do pedido

Número do pedido	949724 4
GTIN	4067263828754
Classe de artigo	92S

Descrição

Modelo:

Cacifo com compartimento extra largo e dividido para separação entre limpo e sujo. O painel intermédio dentro do compartimento serve para a separação higiénica entre vestuário de rua e vestuário profissional. As portas batentes que fecham de forma convergente podem ser fechadas centralmente com uma fechadura. Portas com perfuração quadriculada e moldura para etiquetas. Com prateleira para chapéus soldada fixamente. Varão de roupa com 3 ganchos móveis.

Com pés de plástico.

Com trinco rotativo de segurança, pode ser fechado com cadeado (não incluído no volume de fornecimento).

Norma:

DIN 4547

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó**. Nenhuma pintura especial possível.

Instrução:

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descrição técnica

altura útil por compartimento para vestuário	1420 mm
altura útil por prateleira para chapéus	328 mm
Profundidade da prateleira	477 mm
Largura da prateleira	298 mm
Altura	1950 mm
Peso	68 kg
Largura	1200 mm
Profundidade	500 mm
profundidade útil por compartimento	477 mm
largura útil por compartimento	2 × 240 mm
Espessura do material	0,8 mm
Ângulo de abertura da porta	110 grau
Seleção da cor	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de produto	Cacifo