

Pastilha de corte reversível por torneamento DC.T 11T304, para processamento médio, Tipo: CA315



Dados do pedido

Número do pedido	260490 CA315
GTIN	4960664798674
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Condição de corte	ligeiramente interrompido
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T304
Raio do canto	0,4 mm
Tolerância	M
Revestimento	revestido
Número de trocas/cortes	2
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 230 m/min
Tipo	CA315
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Quebra-aperas	GK
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste

Profundidade de corte a_p	0,5 - 3 mm
Aplicação principal	K
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar