

Pastilha de corte reversível por torneamento DCMT 070208, para processamento médio, Tipo: CA315**Dados do pedido**

Número do pedido	260486 CA315
GTIN	4960664798650
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Número de trocas/cortes	2
Profundidade de corte a_p	0,5 - 3 mm
Tipo	CA315
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Aplicação principal	K
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 230 m/min
Revestimento	revestido
Tolerância	M
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 070208
Quebra-apanas	GK

Óleo de corte	HM
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Raio do canto	0,8 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar