

metabo**Serra circular de metal sem fio sem bateria, Tipo: MKS18LTX58****Dados do pedido**

Número do pedido	078188 MKS18LTX58
GTIN	4061792005570
Classe de artigo	03D

Descrição**Modelo:**

Serra circular manual sem fio para metal potente com coletor de aparas para serrar metais a frio. Compatível com calhas de guiamento.

- **Travão de saída para a máxima segurança através de travão rápido da folha de serra (< 1 s).**
- **Corte rápido e preciso de tubos, perfis, canais, grades metálicas e chapas. Sem faíscas e rebarbas.**
- **Com coletor de aparas para um ambiente de trabalho limpo.**
- **Serra robusta com tampa protetora de alumínio fundido e placa de base de aço inoxidável.**
- **Peso reduzido e design compacto e ergonómico.**
- **Janela de inspeção na tampa protetora para um padrão de corte exato.**
- **Ajuste contínuo e sem ferramentas da profundidade de corte com escala em mm e polegadas.**
- **Troca confortável da folha de serra através de bloqueio do fuso.**
- **Cortes retos exatos de grades metálicas, chapas de aço e perfiladas através de calha de guiamento (acessório).**

Vantagem:

100% de compatibilidade das baterias – agora também entre fabricantes.

Todos os dispositivos de 18 V e baterias dos parceiros CAS são 100% compatíveis entre si. CAS significa "Cordless Alliance System".

Material fornecido:

Sem bateria e carregador, inclui folha de serra circular de metal duro para metal (40 dentes), batente paralelo, chave sextavada e adaptador para calhas de guiamento.

Instrução:

Para baterias e carregadores adequados ver o n.º 073870 – 073890.

Descrição técnica

Ø do furo da folha de serra	20 mm
Designação do fabricante	MKS 18 LTX 58
Peso com bateria	3,7 kg
profundidade máxima de corte 90°	58 mm
Ø da folha de serra	165 mm
Peso sem bateria	2,8 kg
Tensão da bateria	18 V
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Número de baterias incluídas	0
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Tipo CAS 18 V
Tipo de bateria	lão de lítio
Tipo de produto	Serra